
































ТИСОРБ 100 с антимикробным покрытием

	Игла в мм	Характеристики	Нить в см	USP	EP	КОД
<b>1/2 Коллющая</b>						
	10мм	Двойная игла	45	5-0	1	Ga 513
	10мм	Двойная игла	75	5-0	1	Ga 513 b
	10мм		45	5-0	1	Ga 515
	10мм		75	5-0	1	Ga 515 b
	13мм	300 Мк, двойная игла	75	5-0	1	Ga 506
	13мм	300 Мк, двойная игла	45	5-0	1	Ga 506 a
	13мм	300 Мк, двойная игла	100	5-0	1	Ga 506 d
	13мм	300 Мк, двойная игла	75	5-0	1	Ga 518
	13мм		75	4-0	1,5	Ga 420
	13мм		45	4-0	1,5	Ga 420 a
	13мм		90	4-0	1,5	Ga 420 c
	13мм		100	4-0	1,5	Ga 420 d
	13мм	Двойная игла	75	4-0	1,5	Ga 425
	13мм		75	3-0	2	Ga 338
	13мм	Двойная игла	75	3-0	2	Ga 340
	13мм		75	3-0	3	Ga 246
	16мм		75	5-0	1	Ga 502
	16мм		45	5-0	1	Ga 502 a
	16мм		80	5-0	1	Ga 502 s
	16мм		90	5-0	1	Ga 502 c
	16мм		150	5-0	1	Ga 502 e
	16мм		75	4-0	1,5	Ga 410
	16мм		45	4-0	1,5	Ga 410 a
	16мм		80	4-0	1,5	Ga 410 s
	16мм	Двойная игла	90	4-0	1,5	Ga 410 c
	16мм	Двойная игла	45	4-0	1,5	Ga 411 a
	16мм	Двойная игла	90	4-0	1,5	Ga 411 c
	16мм	Двойная игла	120	4-0	1,5	Ga 411 e
	16мм		75	3-0	2	Ga 314
	16мм		45	3-0	2	Ga 314 a
	16мм		90	3-0	2	Ga 314 c
	18мм		75	4-0	1,5	Ga 418
	18мм		45	4-0	1,5	Ga 418 a
	18мм		90	4-0	1,5	Ga 418 c
	18мм		150	4-0	1,5	Ga 418 d
	18мм		75	3-0	2	Ga 328
	18мм		45	3-0	2	Ga 328 a
	18мм		90	3-0	2	Ga 328 c
	18мм		75	2-0	3	Ga 236
	18мм		90	2-0	3	Ga 236 c
	20мм		75	5-0	1	Ga 511
	20мм		45	5-0	1	Ga 511 a
	20мм		75	4-0	1,5	Ga 404
	20мм		45	4-0	1,5	Ga 404 a
	20мм		90	4-0	1,5	Ga 404 c
	20мм		150	4-0	1,5	Ga 404 e
	20мм	Двойная игла	90	4-0	1,5	Ga 416
	20мм	Двойная игла	75	4-0	1,5	Ga 416 b
	20мм		75	3-0	2	Ga 302
	20мм		45	3-0	2	Ga 302 a
	20мм		80	3-0	2	Ga 302 s
	20мм		90	3-0	2	Ga 302 c
	20мм		150	3-0	2	Ga 302 d
	20мм	Двойная игла	90	3-0	2	Ga 305 b
	20мм	Двойная игла	120	3-0	2	Ga 305 e
	20мм		75	2-0	3	Ga 209
	20мм		45	2-0	3	Ga 209 a
	20мм		90	2-0	3	Ga 209 c
	20мм		150	2-0	3	Ga 209 d
	20мм	Двойная игла	90	2-0	3	Ga 212
	20мм	Двойная игла	150	2-0	3	Ga 212 e
	20мм		75	0	3,5	Ga 107
	20мм		90	0	3,5	Ga 107 c
	22мм		75	4-0	1,5	Ga 419
	22мм		45	4-0	1,5	Ga 419 a
	22мм		90	4-0	1,5	Ga 419 c
	22мм		75	3-0	2	Ga 329
	22мм		45	3-0	2	Ga 329 a
	22мм		90	3-0	2	Ga 329 c
	22мм	(4 изделия)	45	3-0	2	Ga 329 a x 4
	22мм		75	2-0	3	Ga 230
	22мм		45	2-0	3	Ga 230 a
	22мм		90	2-0	3	Ga 230 c
	22мм		75	0	3,5	Ga 127
	22мм		90	0	3,5	Ga 127 c
		25мм		75	5-0	1
25мм			45	5-0	1	Ga 507 a





	25мм		75	4-0	1,5	Ga 408	
	25мм		90	4-0	1,5	Ga 408 c	
	25мм		100	4-0	1,5	Ga 408 d	
	25мм	Двойная игла	75	2-0	3	Ga 217	
	25мм	Двойная игла	90	2-0	3	Ga 217 c	
	25мм	Двойная игла	120	2-0	3	Ga 217 e	
	25мм		75	0	3,5	Ga 118	
	25мм		90	0	3,5	Ga 118 c	
	25мм		150	0	3,5	Ga 118 d	
	26мм		75	3-0	2	Ga 308	
	26мм		45	3-0	2	Ga 308 a	
	26мм		60	3-0	2	Ga 308 b	
	26мм		90	3-0	2	Ga 308 c	
	26мм		100	3-0	2	Ga 308 d	
	26мм		150	3-0	2	Ga 308 e	
	26мм	(8 изделий)	45	3-0	2	Ga 308 a x 8	
	26мм	Двойная игла	75	3-0	2	Ga 309	
	26мм	Двойная игла	45	3-0	2	Ga 309 a	
	26мм	Двойная игла	90	3-0	2	Ga 309 c	
	26мм	Двойная игла	90	3-0	2	Ga 326	
	26мм	Двойная игла	45	3-0	2	Ga 326 a	
	26мм	Двойная игла	75	3-0	2	Ga 326 b	
	26мм		75	2-0	3	Ga 202	
	26мм		45	2-0	3	Ga 202 a	
	26мм		60	2-0	3	Ga 202 b	
	26мм		80	2-0	3	Ga 202 s	
	26мм		90	2-0	3	Ga 202 c	
	26мм		150	2-0	3	Ga 202 d	
		30мм		75	4-0	1,5	Ga 422
30мм			75	3-0	2	Ga 311	
30мм			45	3-0	2	Ga 311 a	
30мм			90	3-0	2	Ga 311 c	
30мм			250	3-0	2	Ga 311 f	
	30мм	Двойная игла	75	3-0	2	Ga 339	
	30мм		75	2-0	3	Ga 201	
	30мм		45	2-0	3	Ga 201 a	
	30мм		90	2-0	3	Ga 201 c	
	30мм		150	2-0	3	Ga 201 e	
	30мм	Двойная игла	75	2-0	3	Ga 214	
	30мм	Двойная игла	90	2-0	3	Ga 214 c	
	30мм		75	0	3,5	Ga 108	
	30мм		45	0	3,5	Ga 108 a	
	30мм		80	0	3,5	Ga 108 s	
	30мм		90	0	3,5	Ga 108 c	
	30мм		100	0	3,5	Ga 108 d	
	30мм		75	1	4	Ga 061	
	30мм		45	1	4	Ga 061 a	
	30мм		90	1	4	Ga 061 c	
	30мм		150	1	4	Ga 061 e	
	30мм		75	2	5	Ga 005	
	30мм		90	2	5	Ga 005 c	
	30мм	(4 изделия)	75	2	5	Ga 005 x 4	
		35мм		75	3-0	2	Ga 312
		35мм		45	3-0	2	Ga 312 a
35мм			90	3-0	2	Ga 312 c	
35мм			250	3-0	2	Ga 312 f	
35мм			75	2-0	3	Ga 206	
35мм			90	2-0	3	Ga 206 c	
35мм			120	2-0	3	Ga 206 d	
35мм			75	0	3,5	Ga 102	
35мм			45	0	3,5	Ga 102 a	
35мм			90	0	3,5	Ga 102 c	
35мм			150	0	3,5	Ga 102 d	
		36мм		75	1	4	Ga 059
		36мм		45	1	4	Ga 059 a
	36мм		90	1	4	Ga 059 c	
	36мм		100	1	4	Ga 059 d	
	36мм		150	1	4	Ga 059 e	
	40мм		75	3-0	2	Ga 323	
	40мм		45	3-0	2	Ga 323 a	
	40мм		90	3-0	2	Ga 323 c	
	40мм		75	2-0	3	Ga 207	
	40мм		90	2-0	3	Ga 207 c	
	40мм		75	0	3,5	Ga 105	
	40мм		45	0	3,5	Ga 105 a	
	40мм		90	0	3,5	Ga 105 c	
	40мм		100	0	3,5	Ga 105 d	
	40мм		150	0	3,5	Ga 105 e	
	40мм	Двойная игла	75	0	3,5	Ga 128	
	40мм	Двойная игла	90	0	3,5	Ga 128 c	
	40мм	Двойная игла	150	0	3,5	Ga 128 e	
	40мм		75	1	4	Ga 052	
	40мм		45	1	4	Ga 052 a	
	40мм		80	1	4	Ga 052 s	
	40мм		90	1	4	Ga 052 c	

	40мм		100	1	4	Ga 052 d
	40мм		150	1	4	Ga 052 e
	40мм	Двойная игла	90	1	4	Ga 078
	40мм	Двойная игла	150	1	4	Ga 078 e
	40мм	Двойная игла	90	2	5	Ga 019
	40мм	Двойная игла	150	2	5	Ga 019 e
	45мм		75	2-0	3	Ga 232
	45мм		90	2-0	3	Ga 232 c
	45мм		75	0	3,5	Ga 122
	45мм		45	0	3,5	Ga 122 a
	45мм		90	0	3,5	Ga 122 c
	45мм		75	1	4	Ga 056
	45мм		45	1	4	Ga 056 a
	45мм		90	1	4	Ga 056 c
	45мм		120	1	4	Ga 056 d
	45мм		150	1	4	Ga 056 e
	45мм		75	2	5	Ga 001
	45мм		90	2	5	Ga 001 c
	45мм		80	2	5	Ga 001 s
	45мм		100	2	5	Ga 001 e
45мм		120	2	5	Ga 001 d	
	45мм	Двойная игла	90	2	5	Ga 014
	48мм		90	2-0	3	Ga 244
	48мм		150, петля	0	3,5	Ga 129
	48мм		120, петля	1	4	Ga 076
	48мм		75, петля	1	4	Ga 076 b
	48мм		150, петля	1	4	Ga 076 e
	50мм		75	2-0	3	Ga 242
	50мм		75	0	3,5	Ga 109
	50мм		90	0	3,5	Ga 109 c
	50мм		150	0	3,5	Ga 109 e
	50мм		75	1	4	Ga 058
	50мм		90	1	4	Ga 058 c
	60мм		75	2-0	3	Ga 237
	65мм		240, петля	1	4	Ga 073
	65мм		150, петля	1	4	Ga 073 d
	65мм		100	1	4	Ga 086
	65мм		75	1	4	Ga 086 b
	65мм		90	2	5	Ga 024 c
	70мм		100	1	4	Ga 081
	70мм		75	1	4	Ga 081 b
	70мм		90	1	4	Ga 081 c
	70мм		120	1	4	Ga 081 d
	75мм		75	0	3,5	Ga 134
	80мм		100	1	4	Ga 080
	80мм		75	1	4	Ga 080 b
	80мм		90	1	4	Ga 080 c
	80мм		120	1	4	Ga 080 d

Игла в мм	Характеристики	Нить в см	USP	EP	КОД
-----------	----------------	-----------	-----	----	-----




### 1/2 Колющая усиленная

	35 мм		75	0	3,5	Ga 110
	35 мм		90	0	3,5	Ga 110 c
	36 мм		75	2	5	Ga 002
	36 мм		90	2	5	Ga 002 c
	36 мм		150	2	5	Ga 002 d
	40 мм		75	1	4	Ga 062
	40 мм		45	1	4	Ga 062 a
	40 мм		90	1	4	Ga 062 c
	40 мм		100	1	4	Ga 062 e
	40 мм		150	1	4	Ga 062 d
	40 мм		75	2	5	Ga 003
	40 мм		90	2	5	Ga 003 c
	40 мм		80	2	5	Ga 003 s
	40 мм		150	2	5	Ga 003 d
	45 мм		75	2	5	Ga 010
	45 мм		80	2	5	Ga 010 b
	45 мм		90	2	5	Ga 010 c
	45 мм		240	2	5	Ga 010 d

	48 мм		75	0	3,5	Ga 131
	48 мм		90	0	3,5	Ga 131 c
	48 мм		75	1	4	Ga 069
	48 мм		90	1	4	Ga 069 c
	48 мм		100	1	4	Ga 069 d
	48 мм		150	1	4	Ga 069 f
	48 мм		75	2	5	Ga 006
	48 мм		90	2	5	Ga 006 c
	48 мм		150	2	5	Ga 006 e
	50 мм		75	1	4	Ga 070
	50 мм		90	1	4	Ga 070 c
	50 мм		120	1	4	Ga 070 d
	50 мм		75	2	5	Ga 004
	50 мм		45	2	5	Ga 004 a
			90	2	5	Ga 004 c
			150	2	5	Ga 004 d

	Игла в мм	Характеристики	Нить в см	USP	EP	КОД
--	-----------	----------------	-----------	-----	----	-----

 <b>1/2 Колюще-режущая</b>						
---	--	--	--	--	--	--

	16мм		45	5-0	1	Ga 524
	16мм		75	4-0	1,5	Ga 414
	16мм		45	4-0	1,5	Ga 414 a
	16мм		90	4-0	1,5	Ga 414 c
	16мм		75	4-0	1,5	Ga 424 b
	16мм		75	3-0	2	Ga 321
	16мм		45	3-0	2	Ga 321 a
	16мм		90	3-0	2	Ga 321 c

	20мм		75	4-0	1,5	Ga 415
	20мм		45	4-0	1,5	Ga 415 a
	20мм		90	4-0	1,5	Ga 415 c
	20мм		75	3-0	2	Ga 313
	20мм		45	3-0	2	Ga 313 a
	20мм		90	3-0	2	Ga 313 c
	20мм		75	2-0	3	Ga 223
	20мм		90	2-0	3	Ga 223 c
	20мм		75	0	3,5	Ga 119
	20мм		90	0	3,5	Ga 119 c

	25мм		75	4-0	1,5	Ga 409
	25мм		45	4-0	1,5	Ga 409 a
	25мм		90	4-0	1,5	Ga 409 c
	25мм		75	3-0	2	Ga 317
	25мм		30	3-0	2	Ga 317 e
	25мм		45	3-0	2	Ga 317 a
	25мм		90	3-0	2	Ga 317 c
	25мм		75	2-0	3	Ga 218
	25мм		90	2-0	3	Ga 218 c
	25мм		75	0	3,5	Ga 120

	25мм		90	0	3,5	Ga 120 c
	30мм		75	3-0	2	Ga 318
	30мм		45	3-0	2	Ga 318 a
	30мм		90	3-0	2	Ga 318 c
	30мм		75	2-0	3	Ga 219
	30мм		90	2-0	3	Ga 219 c
	30мм		75	0	3,5	Ga 115
	30мм		90	0	3,5	Ga 115 c
	30мм		75	1	4	Ga 072
	30мм		90	1	4	Ga 072 c

	35мм		150, петля	4-0	1,5	Ga 435
	35мм		75	3-0	2	Ga 327
	35мм		45	3-0	2	Ga 327 a
	35мм		90	3-0	2	Ga 327 c
	35мм		75	2-0	3	Ga 203
	35мм		90	2-0	3	Ga 203 c

						Ga 225
	35мм	двойная игла	90	2-0	3	Ga 225 b






	35мм		75	0	3,5	Ga 101
	35мм		90	0	3,5	Ga 101 c
	35мм		75	1	4	Ga 067
	35мм		90	1	4	Ga 067 c
	35мм		75	2	5	Ga 021
	35мм		90	2	5	Ga 021 c

	40мм		75	2-0	3	Ga 220
	40мм		90	2-0	3	Ga 220 c
	40мм		75	0	3,5	Ga 104
	40мм		90	0	3,5	Ga 104 c
	40мм		75	1	4	Ga 054
	40мм		90	1	4	Ga 054 c
	40мм		120	1	4	Ga 054 d
	40мм		75	2	5	Ga 018


	40мм		90	2	5	Ga 018 c
	45мм		150, петля	3-0	2	Ga 335
	45мм		75	2-0	3	Ga 221
	45мм		90	2-0	3	Ga 221 c
	45мм		75	0	3,5	Ga 113
	45мм		90	0	3,5	Ga 113 c
	45мм		75	1	4	Ga 057
	45мм		90	1	4	Ga 057 c
	45мм		120	1	4	Ga 057 d
	45мм		75	2	5	Ga 008





	45мм		90	2	5	Ga 008 c
--	------	--	----	---	---	----------



	40мм	двойная игла	90	1	4	Ga 092
	40мм		75	2	5	Ga 009
	40мм		45	2	5	Ga 009 a
	40мм		90	2	5	Ga 009 c
	45мм		75	2-0	3	Ga 222
	45мм		90	2-0	3	Ga 222 c
	45мм		75	0	3,5	Ga 106
	45мм		90	0	3,5	Ga 106 c
	45мм		75	1	4	Ga 053
	45мм		90	1	4	Ga 053 c
	45мм		75	1	4	Ga 068
	45мм		90	1	4	Ga 068 c
	45мм		75	2	5	Ga 012
	45мм		90	2	5	Ga 012 c
		50мм		75	0	3,5
50мм			90	0	3,5	Ga 123 c
50мм			75	1	4	Ga 066
50мм			90	1	4	Ga 066 c
50мм			75	2	5	Ga 013
50мм			90	2	5	Ga 013 c
	55мм		100	1	4	Ga 095 d
	55мм		75	2	5	Ga 017
	55мм		90	2	5	Ga 017 c
	65мм		75	2-0	3	Ga 235
	65мм		90	2-0	3	Ga 235 c
	65мм		75	2-0	3	Ga 240





	Игла в мм	Характеристики	Нить в см	USP	EP	КОД
--	-----------	----------------	-----------	-----	----	-----

 1/2 Колющая тупоконечная						
--	--	--	--	--	--	--


	40 мм		75	1	4	Ga 055
	40 мм		90	1	4	Ga 055 c
	40 мм		100	1	4	Ga 055 d
	48 мм		90	1	4	Ga 089
	55мм		75	2	5	Ga 025
	65мм		90	2	5	Ga 023





	Игла в мм	Характеристики	Нить в см	USP	EP	КОД
--	-----------	----------------	-----------	-----	----	-----

1/2 Ромбовидная						
-----------------	--	--	--	--	--	--

	16 мм		75 см	5-0	1	
	25 мм		75 см	3-0	2	
	25 мм		75 см	2-0	3	
	25 мм		75 см	0	3,5	
	25 мм		150 см	0	3,5	
	40 мм		150 см петля	1	4	
	40 мм		240 см петля	1	4	
	45 мм		150 см петля	0	3,5	
	45 мм		240 см петля	1	4	
	45 мм		160 см петля	1	4	
	45 мм		240 см петля	2	5	
	45 мм		150 см петля	2	5	
	50 мм		240 см петля	1	4	
	50 мм		150 см петля	1	4	
	50 мм		240 см петля	2	5	

	Игла в мм	Характеристики	Нить в см	USP	EP	КОД
--	-----------	----------------	-----------	-----	----	-----

 3/8 Колющая						
---	--	--	--	--	--	--

	9 мм		45 см	5-0	1	Ga 519
	10 мм		45 см	5-0	1	Ga 526
	13 мм		75 см	5-0	1	Ga 523
	13 мм		45 см	5-0	1	Ga 523 a
	13 мм		45 см	4-0	1,5	Ga 403
	13 мм		60 см	4-0	1,5	Ga 403 b
	13 мм		90 см	4-0	1,5	Ga 403 c
	13 мм		75 см	4-0	1,5	Ga 403 d
	16 мм		45 см	4-0	1,5	Ga 400
	16 мм		75 см	4-0	1,5	Ga 400 b
	16 мм		90 см	4-0	1,5	Ga 400 c
	16 мм		75 см	3-0	2	Ga 316
	16 мм		45 см	3-0	2	Ga 316 a
	16 мм		90 см	3-0	2	Ga 316 c

	20 мм		75 см	4-0	1,5	Ga 407
	20 мм		45 см	4-0	1,5	Ga 407 a
	20 мм		90 см	4-0	1,5	Ga 407 c
	20 мм		75 см	3-0	2	Ga 324
	20 мм		45 см	3-0	2	Ga 324 a
	20 мм		90 см	3-0	2	Ga 324 c
	20 мм		75 см	2-0	3	Ga 228
	20 мм		45 см	2-0	3	Ga 228 a
	20 мм		90 см	2-0	3	Ga 228 c
	25 мм		60 см	4-0	1,5	Ga 426
	25 мм		75 см	3-0	2	Ga 310
	25 мм		45 см	3-0	2	Ga 310 a
	25 мм		30 см	3-0	2	Ga 310 m
	25 мм		90 см	3-0	2	Ga 310 c
	25 мм		75 см	2-0	3	Ga 226
	25 мм		90 см	2-0	3	Ga 226 c
	25 мм		30 см	2-0	3	Ga 241 a
	25 мм		75 см	0	3,5	Ga 116
	25 мм		90 см	0	3,5	Ga 116 c
	30 мм		75 см	3-0	2	Ga 341
	30 мм		75 см	2-0	3	Ga 216
	30 мм		90 см	2-0	3	Ga 216 c
	30 мм		75 см	2-0	3	Ga 234
	30 мм		90 см	2-0	3	Ga 234 c
	30 мм		75 см	0	3,5	Ga 126
	30 мм		90 см	0	3,5	Ga 126 c
	30 мм		75 см	1	4	Ga 071
	30 мм		90 см	1	4	Ga 071 c
	30 мм		30 см	1	4	Ga 071 a
	35 мм		75 см	2	5	Ga 020
	35 мм		90 см	2	5	Ga 020 c
	45 мм		75 см	0	3,5	Ga 135
	45 мм		75 см	1	4	Ga 093

	Игла в мм	Характеристики	Нить в см	USP	EP	КОД
--	-----------	----------------	-----------	-----	----	-----

3/8 Колющая тупоконечная						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

	65мм		100	1	4	Ga 090
	65мм		75	1	4	Ga 090 b
	65мм	двойная игла	50	1	4	Ga 094 a

	Игла в мм	Характеристики	Нить в см	USP	EP	КОД
--	-----------	----------------	-----------	-----	----	-----









3/8 Колюще-режущая						
--------------------	--	--	--	--	--	--

	16мм		75	5-0	1	Ga 527 b
	20мм		45	4-0	1,5	Ga 421 a
	20мм		75	4-0	1,5	Ga 421 b

	Игла в мм	Характеристики	Нить в см	USP	EP	КОД
--	-----------	----------------	-----------	-----	----	-----



3/8 Режущая						
-------------	--	--	--	--	--	--

	16мм		45	5-0	1	Ga 501
	16мм		75	5-0	1	Ga 501 b
	16мм	Двойная игла	45	5-0	1	Ga 512
	16мм	Двойная игла	75	5-0	1	Ga 512 b
	16мм		45	4-0	1,5	Ga 401
	16мм		75	4-0	1,5	Ga 401 b
	16мм		90	4-0	1,5	Ga 401 c
	16мм	Двойная игла	45	4-0	1,5	Ga 417
	16мм	Двойная игла	90	4-0	1,5	Ga 417 c
	16мм		45	3-0	2	Ga 300
	16мм		75	3-0	2	Ga 300 b
	16мм		90	3-0	2	Ga 300 c
	20мм		45	4-0	1,5	Ga 402
	20мм		75	4-0	1,5	Ga 402 b
	20мм		90	4-0	1,5	Ga 402 c
	20мм		75	4-0	1,5	Ga 406
	20мм		45	4-0	1,5	Ga 406 a
	20мм		45	3-0	2	Ga 301
	20мм		75	3-0	2	Ga 301 b
	20мм		90	3-0	2	Ga 301 c
	20мм	Двойная игла	90	3-0	2	Ga 330
	20мм	Двойная игла	45	3-0	2	Ga 330 a
	20мм	Двойная игла	75	3-0	2	Ga 330 b

	25мм		45	4-0	1,5	Ga 405
	25мм		75	4-0	1,5	Ga 405 b
	25мм		90	4-0	1,5	Ga 405 c
	25мм		75	3-0	2	Ga 336
	25мм		75	0	3,5	Ga 121
	25мм		90	0	3,5	Ga 121 c
	30мм		75	3-0	2	Ga 325
	30мм		45	3-0	2	Ga 325 a
	30мм		90	3-0	2	Ga 325 c
	30мм		75	2-0	3	Ga 211
	30мм		45	2-0	3	Ga 211 a
	30мм		90	2-0	3	Ga 211 c
	30мм		75	1	4	Ga 087
	35мм		75	2-0	3	Ga 204
	35мм		90	2-0	3	Ga 204 c
		Двойная игла				Ga 238 b
	35мм		75	2-0	3	
	35мм		75	0	3,5	Ga 117
	35мм		90	0	3,5	Ga 117 c
	35мм		75	1	4	Ga 075
	35мм		90	1	4	Ga 075 c
	40мм		75	2-0	3	Ga 245
	40мм		75	1	4	Ga 064
	45мм		75	0	3,5	Ga 125
	45мм		90	0	3,5	Ga 125 c
	45мм		75	2	5	Ga 015
	45мм		90	2	5	Ga 015 c
	60мм		75	2-0	3	Ga 239


Игла в мм	Характеристики	Нить в см	USP	EP	КОД
-----------	----------------	-----------	-----	----	-----

**1/4 Шпательная**

	8мм		60	5-0	1	Ga 508
	8мм		75	5-0	1	Ga 508 b
	8мм	Двойная игла	45	5-0	1	Ga 510
	8мм	Двойная игла	75	5-0	1	Ga 510 b
	8мм	Двойная игла	75	5-0	1	Ga 423
	13мм		45	4-0	1,5	Ga 529


Игла в мм	Характеристики	Нить в см	USP	EP	КОД
-----------	----------------	-----------	-----	----	-----

**5/8 Колющая**

						Ga 243
	36мм		70	2-0	3	

Игла в мм	Характеристики	Нить в см	USP	EP	КОД
-----------	----------------	-----------	-----	----	-----

**Колющая прямая**

	18мм		75	5-0	1	Ga 528
---	------	--	----	-----	---	--------

Упаковка шовного материала в виде лигатур по 12,24,36 и 50 блистеров в коробке. Возможна индивидуальная комплектация по договоренности.

Нить в см	USP	EP	КОД
<b>ЛИГАТУРЫ (ОТРЕЗКИ В СМ.)</b>			
45	5-0	1	Ga 50-45
45	4-0	1,5	Ga 40-45
45	3-0	2	Ga 30-45
45	3-0	2	Ga 30-45x6
45	2-0	3	Ga 20-45
45	1	4	Ga 01-45x6
45	0	3,5	Ga 00-45
50	1	4	Ga 01-50x3
50	2	5	Ga 02-50x3
50	2-0	3	Ga 20-50x3
50	4-0	1,5	Ga 40-50x3
50	3-0	2	Ga 30-50x3
75	5-0	1	Ga 50-75
75	4-0	1,5	Ga 40-75
75	4-0	1,5	Ga 40-75x10
75	4-0	1,5	Ga 40-75x5
75	4-0	1,5	Ga 40-75x3
75	3-0	2	Ga 30-75
75	3-0	2	Ga 30-75x10
75	3-0	2	Ga 30-75x5
75	3-0	2	Ga 30-75x3
75	2-0	3	Ga 20-75
75	2-0	3	Ga 20-75x10
75	2-0	3	Ga 20-75x5



			75	2-0	3	Ga 20-75x3
			75	2-0	3	Ga 20-75x2
			75	0	3,5	Ga 00-75
			75	0	3,5	Ga 00-75x5
			75	0	3,5	Ga 00-75x6
			75	0	3,5	Ga 00-75x2
			75	1	4	Ga 01-75
			75	1	4	Ga 01-75x2
			75	1	4	Ga 01-75x6
			75	2	5	Ga 02-75
			75	2	5	Ga 02-75x5
			75	2	5	Ga 02-75x6
			90	5-0	1	Ga 50-90
			90	4-0	1,5	Ga 40-90
			90	3-0	2	Ga 30-90
			90	2-0	3	Ga 20-90
			90	0	3,5	Ga 00-90
			90	1	4	Ga 01-90
			90	2	5	Ga 02-90
			100	4-0	1,5	Ga 40-100
			100	2-0	3	Ga 20-100
			100	0	3,5	Ga 00-100
			100	1	4	Ga 01-100
			100	2	5	Ga 02-100
			120	1	4	Ga 01-120
			120	2	5	Ga 02-120
			150	5-0	1	Ga 50-150
			150	4-0	1,5	Ga 40-150
			150	3-0	2	Ga 30-150
			150	2-0	3	Ga 20-150
			150	0	3,5	Ga 00-150
			150	1	4	Ga 01-150
			150	1	4	Ga 01-150x6
			150	2	5	Ga 02-150
			160	0	3,5	Ga 00-160
			200	2-0	3	Ga 20-200
			200	1	4	Ga 01-200
			240	5-0	1	Ga 50-240
			240	4-0	1,5	Ga 40-240
			240	3-0	2	Ga 30-240
			240	2-0	3	Ga 20-240
			240	0	3,5	Ga 00-240
			240	1	4	Ga 01-240
			240	2	5	Ga 02-240
			250	5-0	1	Ga 50-250
			250	3-0	2	Ga 30-250
			250	2-0	3	Ga 20-250
			250	0	3,5	Ga 00-250
			250	1	4	Ga 01-250
			250	2	5	Ga 02-250
			300	2-0	3	Ga 20-300
			300	0	3,5	Ga 00-300
			300	1	4	Ga 01-300
			300	2	5	Ga 02-300
			500	1	4	Ga 01-500
			1000	3-0	2	Ga 30-1000
			1000	2-0	3	Ga 20-1000
			1000	1	4	Ga 01-1000

Упаковка шовного материала в виде катушек по 12,24 и 25 блистеров в коробке. Возможна индивидуальная комплектация по договоренности.

			Нить в см	USP	EP	КОД
<b>КАТУШКИ</b>						
			1,5м	5-0	1	RG50-1,5
			1,5м	4-0	1,5	RG40-1,5
			1,5м	3-0	2	RG30-1,5
			1,5м	2-0	3	RG20-1,5
			1,5м	0	3,5	RG00-1,5
			1,5м	1	4	RG01-1,5
			1,5м	2	5	RG02-1,5
			1,5м	3-4	6	RG34-1,5
			2,5м	5-0	1	RG50-2,5
			2,5м	4-0	1,5	RG40-2,5
			2,5м	3-0	2	RG30-2,5
			2,5м	2-0	3	RG20-2,5
			2,5м	0	3,5	RG00-2,5
			2,5м	1	4	RG01-2,5
			2,5м	2	5	RG02-2,5
			2,5м	3-4	6	RG34-2,5
			3м	5-0	1	RG50-3
			3м	4-0	1,5	RG40-3
			3м	3-0	2	RG30-3
			3м	2-0	3	RG20-3
			3м	0	3,5	RG00-3
			3м	1	4	RG01-3
			3м	2	5	RG02-3
			3м	3-4	6	RG34-3
			5м	2-0	3	RG20-5
			5м	4-0	1,5	RG40-5
			5м	3-0	2	RG30-5
			5м	2-0	3	RG20-5
			5м	0	3,5	RG00-5
			5м	1	4	RG01-5
			5м	2	5	RG02-5
			5м	3-4	6	RG34-5

			8m	3-4	6	RG34-8
			10m	5-0	1	RG50-10
			10m	4-0	1,5	RG40-10
			10m	3-0	2	RG30-10
			10m	2-0	3	RG20-10
			10m	0	3,5	RG00-10
			10m	1	4	RG01-10
			10m	2	5	RG02-10
			15m	5-0	1	RG50-15
			15m	4-0	1,5	RG40-15
			15m	3-0	2	RG30-15
			15m	2-0	3	RG20-15
			15m	0	3,5	RG00-15
			15m	1	4	RG01-15
			20m	5-0	1	RG50-20
			20m	4-0	1,5	RG40-20
			20m	3-0	1,5	RG30-20
			20m	2-0	3	RG20-20
			20m	0	3,5	RG00-20
			20m	1	4	RG01-20
			25m	5-0	1	RG50-25
			25m	4-0	1,5	RG40-25
			25m	3-0	2	RG30-25
			25m	2-0	3	RG20-25
			25m	0	3,5	RG00-25
			30m	5-0	1	RG50-30
			30m	4-0	1,5	RG40-30
			30m	3-0	2	RG30-30
			30m	2-0	3	RG20-30
			30m	0	3,5	RG00-30
			35m	5-0	1	RG50-35
			35m	4-0	1,5	RG40-35
			35m	3-0	2	RG30-35
			40m	5-0	1	RG50-40
			40m	4-0	1,5	RG40-40
			40m	3-0	2	RG30-40